FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M14X90

Artículo No.	04108.140.090
Marca	-
UBB	955351410225
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849822
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M14
Longitud	90 mm
Clase	12.9
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8

Diseño técnico



L (mm)	90
P	2
s	22