

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M16X80

Artículo No.	04108.160.080
Marca	-
UBB	955351410712
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849877
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	80 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Diseño técnico



L (mm) 80

P 2

s 24