FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M16X160

Artículo No.	04108.160.160
Marca	-
UBB	955351411470
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849945
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	160 mm
Clase	12.9
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10

Diseño técnico



L (mm)	160
P	2
s	24