

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 12.9 M20X100

Artículo No.	04108.200.100
Marca	-
UBB	955351411884
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849983
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	100 mm
Clase	12.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


### Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5

### Diseño técnico



L (mm) 100

P 2.5

s 30