


Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X70



Artículo No.	04110.060.070
Marca	-
UBB	954351348469
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117281
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M6
Anchura (L) (mm)	70
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Info Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificación técnica

k	4
P	1
s	10

Diseño técnico

