

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M6X70

Artículo No.	04110.060.070
Marca	-
UBB	954351348469
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117281
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	70 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info  
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017

### Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

### Diseño técnico

