

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M8X12

Artículo No.	04110.080.012
Marca	-
UBB	954351348618
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117304
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	12 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114

### Especificación técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	12
P	1.25
s	13

### Diseño técnico

