

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X40

Artículo No.	04110.160.040
Marca	-
UBB	950351332222
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117908
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	40 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

### Diseño técnico

