

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M16X50

Artículo No.	04110.160.050
Marca	-
UBB	950351332487
UNSPSC	31161620
EAN	8715492117922
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	50 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	50
P	2
s	24

Diseño técnico

