


## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M20X100



Artículo No.	04110.200.100
Marca	-
UBB	950351964438
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118189
Env. de 25	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M20
Anchura (L) (mm)	100
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Info      Atención: el electrozincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

### Especificación técnica

k	12.5
P	2.50
s	30

### Diseño técnico

