

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M22X80

Artículo No.	04110.220.080
Marca	-
UBB	954351388705
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118257
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M22
Longitud	80 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M22
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	32

Diseño técnico

