

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M30X90

Artículo No.	04110.300.090
Marca	-
UBB	950351966748
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118486
Env. de 10	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	90 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568

### Especificación técnica

d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5
s	46

### Diseño técnico

