

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 10.9 M36X100

Artículo No.	04110.360.100
Marca	-
UBB	950351968801
UNSPSC	31161620
EAN	8715492118554
Env. de 5	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	100 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933

### Especificación técnica

d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

### Diseño técnico

