

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M6X20

Artículo No.	04116.060.020
Marca	-
UBB	500571176949
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147569
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	20 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica.

### Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568

### Especificación técnica

d-D	M6
k	4
L (mm)	20
P	1
s	10

### Diseño técnico

