


Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M8X20



Artículo No.	04116.080.020
Marca	-
UBB	500571177285
UNSPSC	31161620
EAN	8715494147590
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M8
Anchura (L) (mm)	20
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca (larga)	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica..

Normas

ISO	4017
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificación técnica

k	5.3
P	1.25
s	13

Diseño técnico

