


Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc 10.9 M16X45



Artículo No.	04116.160.045
Marca	-
UBB	500571179182
UNSPSC	31161620
EAN	8715494542586
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	45
Clase	10.9
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Laminillas de cinc sin Cr6+- ISO 10683 fIZnnc
Rosca (larga)	Métrica
Info	El tratamiento de láminas de zinc elimina el riesgo de disfunción hidrogénica..

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
ISO	4017
DIN	933

Especificación técnica

k	10
P	2
s	24

Diseño técnico

