

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Sin revestimiento |10| M16

Artículo No.	04120.160.001
Marca	-
UBB	950355043072
UNSPSC	31161727
EAN	8715492119537
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Clase	10
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NEN	1560
NF	E25-401

Especificación técnica

d-D	M16
m	13
P	2
s	24

Diseño técnico

