

Tuerca hexagonal DIN 934 Acero Cincado |10| M3

Artículo No.	04121.030.001
Marca	-
UBB	950355814381
UNSPSC	31161727
EAN	8715492119667
Env. de 250	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Clase	10
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	934
NF	E25-401
NEN	1560

Especificación técnica

d-D	M3
m	2.4
P	0.5
s	5.5

Diseño técnico

