



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 10.9 M33X70

Artículo No.	07015.330.070
Marca	-
UBB	500644768102
UNSPSC	31161605
EAN	8717077025363
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M33
Longitud	70 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.


Normas

NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912

Especificación técnica

b	78
d-D	M33
dk (max.)	50
Rosca total C ≤	100
k (max.)	33

Diseño técnico



L (mm) 70

P 3.5

s 24