



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.9 M3X30

Artículo No.	07023.030.030
Marca	-
UBB	500647934875
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281509
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	30 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

Especificación técnica

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Rosca total C ≤	20
k (max.)	3
L (mm)	30

Diseño técnico



