



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Cincado 10.9 M6X50

Artículo No.	07023.060.050
Marca	-
UBB	500647940898
UNSPSC	31161605
EAN	8717077282100
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	50 mm
Clase	10.9
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Normas

BS	4168-1
NF	E25-125
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241

Especificación técnica

b	24
d-D	M6
dk (max.)	10
Rosca total C ≤	30
k (max.)	6
L (mm)	50

Diseño técnico



