



Tornillo cabeza cilíndrica hexágono interior DIN 912 Acero Sin revestimiento 8.8 M33X70

Artículo No.	07060.330.070
Marca	-
UBB	954351346893
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060082
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M33
Longitud	70 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
NF	E25-125
BS	4168-1
DIN	912

Especificación técnica

b	78
d-D	M33
dk (max.)	50
Rosca total C ≤	100
k (max.)	33
L (mm)	70
P	3.5
s	24

Diseño técnico

