

## Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Cincado 08.8 M8X100



Artículo No.	07090.080.100
Marca	-
UBB	500645088930
UNSPSC	31161605
EAN	8717077058774
Env. de 100	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	100 mm
Clase	08.8
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	7984
-----	------

**Info**

Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad,

por ejemplo, "010.9". Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

## Especificación técnica

b (min.)	22
d-D	M8
dk	13
Rosca total C ≤	30
k	5
L (mm)	100
P	1.25
s	5

## Diseño técnico

