



Tornillo cabeza cilíndrica baja hexágono interior DIN 7984 Acero Sin revestimiento 010.9 M4X12

Artículo No.	07105.040.012
Marca	-
UBB	953351827886
UNSPSC	31161605
EAN	8715492063908
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	12 mm
Clase	010.9
Características de conducción	Hexágono interior
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica baja
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Info

Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica. Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de

Normas

DIN	7984
-----	------

carga reducida están
 marcados con un
 "0" precediendo
 a la marca de la
 clase de propiedad,
 por ejemplo,
 "010.9". Artículos
 de fijación de acero
 inoxidable con
 capacidad de carga
 reducida están
 marcados con un
 "0" precediendo a
 la marca de la clase
 de propiedad, por
 ejemplo "A2-070",
 o con el grado de
 acero solamente, por
 ejemplo "A2".

Especificación técnica

b (min.)	14
d-D	M4
dk	7
Rosca total C ≤	20
k	2.8
L (mm)	12
P	0.7
s	2.5

Diseño técnico

