


Tornillo cabeza avellanada con hexágono interior ISO ≈10642 Acero Dacromet 500 LC Grade A 010.9 M16X25



Artículo nr.	07403.160.025
Marca	-
UBB	953351472949
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150479
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M16
Anchura (L) (mm)	25
Clase	010.9
Características de conducción	Hexagono interior
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	≈4168-8
NEN	≈2359
ISO	≈10642
DIN	≈7991

Especificación técnica

d_k (max.)	33.6
P	2
k (max.)	8.8
Rosca total C ≤	70
b (min.)	44
α	90°
s	10

Diseño técnico

