

## Tornillo cabeza de avellanada hexalobular ISO ≈10642 Acero Cincado 08.8 M5X20



Artículo No.	07450.050.020
Marca	-
UBB	954351376254
UNSPSC	31161518
EAN	8715492150868
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	20 mm
Clase	08.8
Características de conducción	Hexalobular
Forma de la cabeza	Cabeza avellanada
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	≈10642
DIN	≈7991

**Info**  
Debido a la geometría desfavorable de la cabeza, estos artículos de fijación tienen una capacidad de carga reducida. Artículos de fijación de acero con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo,

"010.9". Artículos de fijación de acero inoxidable con capacidad de carga reducida están marcados con un "0" precediendo a la marca de la clase de propiedad, por ejemplo "A2-070", o con el grado de acero solamente, por ejemplo "A2".

## Especificación técnica

b (min.)	16
d-D	M5
dk	10
k (max.)	2.8
L (mm)	20
P	0.8
Llave de vaso	25
$\alpha$	90

## Diseño técnico

