


Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Sin revestimiento 4.6 M10X220



Artículo No.	08040.100.220
Marca	-
UBB	500649302873
UNSPSC	31161612
EAN	8717077260917
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M10
Anchura (L) (mm)	220
Clase	4.6
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca (larga)	Métrica

Normas

BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NF	≈E27-351 / E25-402
ISO	≈8677/4034

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d _k (max.)	24.65
k (max.)	5.38
m	8
P	1.50
f _n (max.)	6.6
s	17
V _n (max.)	10.58

Diseño técnico

