


Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Sin revestimiento 4.8 M10X220



Artículo No.	08040.100.220
Marca	-
UBB	500649302873
UNSPSC	31161612
EAN	8717077260917
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	220 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38

Diseño técnico



L (mm)	220
m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58

FABORY