

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Cincado 4.8 M5X70

Artículo No.	08250.050.070
Marca	-
UBB	950351600503
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554819
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	70 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
dk (max.)	13.55
k (max.)	3.3
L (mm)	70
m	4

Diseño técnico



P	0.8
fn (max.)	4.1
s	8
Vn (max.)	5.48