
FABORY



Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X30

Artículo No.	08250.060.030
Marca	-
UBB	950351600925
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554871
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	30 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.


Normas

NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	30
m	5

Diseño técnico



P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48