

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X35

Artículo No.	08250.060.035
Marca	-
UBB	950351601006
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554888
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	35 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	35
m	5

Diseño técnico



P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48