

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X55



Artículo No.	08250.060.055
Marca	-
UBB	950351601428
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554925
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	55 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
NEN	≈303/697

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	55
m	5

Diseño técnico



P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48