

## Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X80



Artículo No.	08250.060.080
Marca	-
UBB	950351601915
UNSPSC	31161612
EAN	8715492554970
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	80 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de  4 .


### Normas

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	80
m	5

### Diseño técnico



P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48