

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X130

Artículo No. 08250.060.130

Marca -

UBB 500621753986

UNSPSC 31161612

EAN 8715494507660

Env. de 100 Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	130 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Info La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	130
m	5

Diseño técnico



P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48