FABORY



Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X140

Artículo No.	08250.060.140
Marca	-
UBB	950351602418
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555038
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	140 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.

Normas

DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	140
m	5

Diseño técnico



P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48