

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M6X150



Artículo No.	08250.060.150
Marca	-
UBB	500621754067
UNSPSC	31161612
EAN	8715494507677
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	150 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697
DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
dk (max.)	16.55
k (max.)	3.88
L (mm)	150
m	5

Diseño técnico



P	1
fn (max.)	4.6
s	10
Vn (max.)	6.48