

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M8X20



Artículo No.	08250.080.020
Marca	-
UBB	950351602582
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555199
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	20 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
DIN	603/555
NEN	≈303/697

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	20

Diseño técnico



m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58