

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Cincado 4.8 M8X90

Artículo No.	08250.080.090
Marca	-
UBB	950351603812
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555328
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	90 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
DIN	603/555
NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	90

Diseño técnico



m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58