

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M8X160

Artículo No.	08250.080.160
Marca	-
UBB	950351604562
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555397
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	160 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

DIN	603/555
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	160

Diseño técnico



m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58