


Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M8X200



Artículo No.	08250.080.200
Marca	-
UBB	950351604729
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555427
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	200 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
DIN	603/555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L200mm	41
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
dk (max.)	20.65
k (max.)	4.88
L (mm)	200

Diseño técnico



m	6.5
P	1.25
fn (max.)	5.6
s	13
Vn (max.)	8.58