

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M10X30

Artículo No. 08250.100.030

Marca -

UBB 950351605064

UNSPSC 31161612

EAN 8715492555458

Env. de 200 Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	30 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Info La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].

Normas

NF	≈E27-351/E25-402
NEN	≈303/697
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692

Especificación técnica

b (min.): 32
125mmL≤200mm

b (min.): L200mm 45

b (min.): L≤125mm 26


d-D M10

dk (max.) 24.65

k (max.) 5.38

L (mm) 30

Diseño técnico



m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58