
FABORY



Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M10X65

Artículo No.	08250.100.065
Marca	-
UBB	950351605718
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555526
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	65 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de |4|.


Normas

DIN	603/555
NF	≈E27-351/E25-402
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	65

Diseño técnico



m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58