

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Cincado 4.8 M10X130

Artículo No.	08250.100.130
Marca	-
UBB	950351606542
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555601
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	130 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	130

Diseño técnico



m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58