

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M10X300



Artículo No.	08250.100.300
Marca	-
UBB	950351607797
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555731
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	300 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

BS	≈4933/3692
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
ISO	≈8677/4034
NEN	≈303/697

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
dk (max.)	24.65
k (max.)	5.38
L (mm)	300

Diseño técnico



m	8
P	1.5
fn (max.)	6.6
s	17
Vn (max.)	10.58