

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Cincado 4.8 M12X30



Artículo No.	08250.120.030
Marca	-
UBB	950351608373
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555816
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	30 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	30

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7