

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M12X40

Artículo No.	08250.120.040
Marca	-
UBB	950351608456
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555830
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	40 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	≈303/697
NF	≈E27-351/E25-402
ISO	≈8677/4034
BS	≈4933/3692
DIN	603/555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	40

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7