

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M12X80

Artículo No.	08250.120.080
Marca	-
UBB	950351609108
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555915
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	80 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

DIN	603/555
BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	80

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7