

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M12X110



Artículo No.	08250.120.110
Marca	-
UBB	950351609447
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555946
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	110 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de 4 .


Normas

NEN	≈303/697
BS	≈4933/3692
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	110

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7