

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M12X120

Artículo No.	08250.120.120
Marca	-
UBB	950351609512
UNSPSC	31161612
EAN	8715492555953
Env. de 50	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	120 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555
BS	≈4933/3692

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	120

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7