

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Acero Cincado 4.8 M12X190

Artículo No.	08250.120.190
Marca	-
UBB	950351610254
UNSPSC	31161612
EAN	8715492556028
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M12
Longitud	190 mm
Clase	4.6
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica
Info	La clase de propiedad de las tuercas correspondientes es como mínimo de [4].


Normas

BS	≈4933/3692
NEN	≈303/697
ISO	≈8677/4034
NF	≈E27-351/E25-402
DIN	603/555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
dk (max.)	30.65
k (max.)	6.95
L (mm)	190

Diseño técnico



m	10
P	1.75
fn (max.)	8.75
s	19
Vn (max.)	12.7